

## Lingettes multisurfaces **TABILUX NF**

Produits auto

**En une seule opération : nettoyer, dégraisser, rénover, lustrer et protéger !!!**



### Présentation

TABILUX NF lingettes imprégnées d'une solution nettoyante très puissante, permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération. Sa formule 5 actions nettoie, détache, fait briller, lustre et protège. Présenté dans une petite boîte facilement transportable.



### Points forts

- Nettoyage sans eau
- Parfum floral agréable
- Efficace sur tout type de support
- Sans silicone



### Propriétés

- Nettoie **SANS EAU** et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de tous les véhicules (voitures, motos, quads, bateaux, Kart, vélo...).
- Efficace par simple essuyage et permet d'éliminer en une seule opération tous les résidus de nicotine, pollution, dépôts gras, poussières, etc.
- Parfumé aux senteurs florales, laisse après utilisation, une ambiance agréable.
- Permet d'obtenir une finition satinée des supports traités.
- Peut être aussi mis à profit pour nettoyer et rénover divers supports plastiques : chaises de bureau, boîtiers d'ordinateur, etc. Prêt à l'emploi, Présenté dans des boîtes distributrices peu encombrantes de 80 lingettes.

### Mode d'emploi

- Prendre une lingette.
- Commencez votre nettoyage sur les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales.
- Procéder sur de petites zones en frottant de manière circulaire sur les surfaces ou objets à nettoyer.
- Laisser sécher à l'air libre ou essuyer à l'aide d'une microfibre C'TOP pour une finition optimale.

### Caractéristiques générales

**N° de référence :** TAB33619

**Aspect :** Solide

**Couleur:** blanche  
**Odeur:** Floral

## Caractéristiques techniques

**pH:** 7  
**Anti-corrosion:** Non

## Réglementation

**Contact Alimentaire:** Non  
**Pourcentage COV:** 2,14%

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement:** Boîte de 80  
**Type de conditionnement:** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la chaleur et du soleil.  
**Température de stockage:** Entre 15°C et 30°C