


Valise de gonflage RSPRAY VALISE RSPRAY



Présentation

VALISE RSPRAY permet l'accès à l'air comprimé, en autonomie et en tous lieux, grâce au compresseur intégré.

La valise comprend :

- 1 boîtier RSPRAY
- 1 emplacement pour 4 poches RSPRAY (non incluses)
- 1 chargeur secteur
- 1 chargeur allume-cigare

Points forts



Pratique



Simple d'utilisation



Facilement transportable

Mode d'emploi

- Allumer le compresseur et s'assurer d'avoir choisi "bar" comme unité de mesure.
- Positionner RSPRAY sur le compresseur.
- Appliquer une pression de quelques secondes pour atteindre le volume d'air comprimé souhaité, en se repérant au manomètre (maxi 8 bars).
- Pour le dégonflage de RSPRAY, positionner le boîtier selon les encoches du compresseur pour permettre une pression sur la valve.

Caractéristiques générales

N° de référence : YVA76100

Caractéristiques du matériel

- Dimensions (en mm) : 490L x 310l x 95H

Sécurité

Stocker RSPRAY à l'abri du froid, du soleil et de la pluie.

Ne pas choquer. Utiliser des consommables RSPRAY uniquement.

Pressuriser à l'air uniquement, à 8 bars maximum.

Température d'usage entre -5°C et +60°C.

Ne pas utiliser RSPRAY présentant des marques de fissures ou des fuites.

Ne pas essayer de réparer un RSPRAY dégradé ou de l'ouvrir avant qu'il soit vide.